

Neu!

Intensiv Proxoshape Flexible

Klinisch getestet von der Universität Zürich, Schweiz

Oszillierende diamantierte Feilen für den Überschussabtrag und die Ausarbeitung restaurierter Approximalflächen.

Vorteile

- Vereinfachter Zugang zum Interdentalraum
- Verbesserte Anpassung an die proximale Füllungsmorphologie
- Keine iatrogene Schädigung der Nachbarzähne durch einseitige Diamantierung
- Vermeidung unruhiger Oberflächen (Wellenschliff), die durch die Anwendung rotierender Instrumente verursacht wird

Intensiv Proxoshape Flexible ist aufgrund ihrer minimalen Feilenstärke von 0,1 Millimeter so dünn, dass schwieriger zugängliche Interdentalräume bearbeitet werden können.

Die Intensiv Proxoshape Flexible Feile erlaubt einen erleichterten Zugang in den Interdentalraum und ist ausreichend flexibel, um sich den räumlichen Gegebenheiten des teilweise konkaven Interdentalraumes anzupassen.

Indikationen

- Finieren und Polieren ästhetischer Restaurationen mit schwer zugänglichen approximalen Flächen
- Ästhetische Restaurationen mit engen Interdentalraum Verhältnissen
- Beseitigung von Überschüssen (Zement- und Füllungsreste) an Restaurationsflächen



Klinische Abbildungen:
Universität Zürich, Schweiz

Proxoshape Flexible						
L mm	8,5	8,5	8,5	11,0	11,0	11,0
µm	60	40	15	60	40	15
514	PSF60			PSF60L		
514		PSF40			PSF40L	
504			PSF15			PSF15L

Zu verwenden in Kombination mit dem KaVo-Kopf 61 LRG
oder dem KaVo Windelstück Intracompact 2061 CHC mit
0,8 Millimeter Hub.